

Garant**Homlokmenesztő-készlet Morse-kúppal / hengeres, jobbos, Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	327455 3
GTIN	4067263557982
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

- **60°-os csúcsszögű, konstans homlokmenesztő tárcsa esztergán és köszörűn való felhasználáshoz.**
- **homlokmenesztő rugóterhelésű, befogható központosító csúccsal a holtjátékmentes, stabil befogási helyzet érdekében.**
- **Nagy körfutási pontosság a teljesen köszörült mechanikának köszönhetően.**
- **Csak a 321720, 311750 és 321770 számmal kombinálva.**
- **Praktikus a 630320 sz. GARANT rendszerdobozban.**

Tartalom:

- **1× homlokmenesztő alaptest 327465 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).**
- **2× központosító csúcs 327488 sz.**
- **2× menesztőtárcsa 327470 sz.**

Műszaki leírás

Központosító csúcs Ø	4; 6 mm
Munkatartomány Ø	9 - 16 mm
Munkatartomány Ø	13 - 24 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő

Tartozék

HomlokmenesztőMorse-kúppal / hengeres Típus 3	327465 3
Menesztőtárca közvetlen fogazással, köszörültJobbos forgás Munkatartomány Ø 13-24 mm	327470 13-24
Menesztőtárca közvetlen fogazással, köszörültJobbos forgás Munkatartomány Ø 9-16 mm	327470 9-16
Központosító csúcs homlokmenesztőhöz Központosító csúcs Ø D 4 mm	327488 4
Központosító csúcs homlokmenesztőhöz Központosító csúcs Ø D 6 mm	327488 6