

**Garant**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	327465 5
GTIN	4067263558149
Árucikk kategória	31G

## Leírás

Kivitel:

Homlokmenesztő rugózó központosító csúccsal. A központosító csúcs rögzítése a menesztőtárcsa sík felfekvése esetén holtjátékmentes, stabil befogási helyzetet biztosít. Nagy körfutási pontosság a teljesen köszörült mechanikának köszönhetően, központosító csúcs és menesztőtárcsák nélkül, jobb és bal forgásirányhoz alkalmas. Teljesen mechanikus felépítésű rugóerővel. Nincs a hidraulikafolyadék miatti szivárgás. Közvetlen befogás a fejnél a megemelt vállon lágú idompofákkal lehetséges.

Alkalmazható:

321720, 321750 és 321770 sz. forgócsúcsok.

Különleges tartozék:

327470 - 327486 sz. menesztőtárcsák és 327601 – 327651 sz. régi kivitel, 327488 sz. központosító csúcs, 327492 sz. kúpos hüvely.

## Műszaki leírás

Maximális test Ø	75 mm
Súly	3,6 kg
Kivitel	Morse kúp
Szár Ø D <sub>s</sub>	67 mm
Hossz C	197 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő

