

Garant

**Menesztőtárca közvetlen fogazással, köszörült Jobbos forgás,
Munkatartomány Ø: 9-16mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	327470 9-16
GTIN	4067263558163
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

Menesztőtárca erősen ötvözött szerszámacélból, **közvetlen fogazással**, meghatározott köszörülési foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

Alkalmazható:

327455 – 327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhms rendszerrel.

Műszaki leírás

Munkatartomány Ø	9 - 16 mm
Befogókör Ø A	8 mm
Hossz C	38 mm
Hozzávaló központosító csúcs Ø D	4 mm

Termék fajtája

Homlokmenesztő