

**Garant**

**Menesztőtárcsa közvetlen fogazással, köszörült Jobbos forgás,  
Munkatartomány Ø: 13-24mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	327470 13-24
GTIN	4067263558187
Árucikk kategória	31G

**Leírás****Kivitel:**

Menesztőtárcsa erősen ötvözött szerszámacélból, **közvetlen fogazással**, meghatározott köszörülésű foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

**Alkalmazható:**

327455 – 327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

**Figyelem:**

**Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhм rendszerrel.**

**Műszaki leírás**

Hozzávaló központosító csúcs Ø D	6 mm
Hossz C	36 mm
Befogókör Ø A	12 mm
Munkatartomány Ø	13 - 24 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő

