

Garant

**Menesztőtárcsa közvetlen fogazással, köszörült Jobbos forgás,
Munkatartomány Ø: 21-40mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	327470 21-40
GTIN	4067263558200
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

Menesztőtárcsa erősen ötvözött szerszámacélból, **közvetlen fogazással**, meghatározott köszörülésű foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

Alkalmazható:

327455 – 327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhм rendszerrel.

Műszaki leírás

Hossz C	30 mm
Hozzávaló központosító csúcs Ø D	12 mm
Munkatartomány Ø	21 - 40 mm
Befogókör Ø A	20 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő

