

Garant**Menesztőtárcsa közvetlen fogazással, köszörült Balos forgás,
Munkatartomány Ø: 17-32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	327472 17-32
GTIN	4067263558262
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

Menesztőtárcsa erősen ötvözött szerszámacélból, **közvetlen fogazással**, meghatározott köszörülésű foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

Alkalmazható:

327455 – 327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhм rendszerrel.

Műszaki leírás

Munkatartomány Ø	17 - 32 mm
Befogókör Ø A	16 mm
Hossz C	33 mm
Hozzávaló központosító csúcs Ø D	10 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő

