

Garant

**Menesztőtárcsa közvetlen fogazással, köszörült Balos forgás,
Munkatartomány Ø: 33-64mm**

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 327472 33-64 |
| GTIN | 4067263558293 |
| Árucikk kategória | 31G |

Leírás**Kivitel:**

Menesztőtárcsa erősen ötvözött szerszámacélból, **közvetlen fogazással**, meghatározott köszörülésű foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

Alkalmazható:

327455 – 327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhм rendszerrel.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Hozzávaló központosító csúcs Ø D | 16 mm |
| Befogókör Ø A | 32 mm |
| Munkatartomány Ø | 33 - 64 mm |
| Hossz C | 30 mm |
| Termék fajtája | Homlokmenesztő |

