

Garant**Menesztőtárcsa közvetlen fogazással, köszörült Balos forgás,
Munkatartomány Ø: 26-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	327472 26-50
GTIN	4067263558286
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

Menesztőtárcsa erősen ötvözött szerszámacélból, **közvetlen fogazással**, meghatározott köszörülésű foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

Alkalmazható:

327455 – 327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhм rendszerrel.

Műszaki leírás

Befogókör Ø A	25 mm
Hozzávaló központosító csúcs Ø D	16 mm
Munkatartomány Ø	26 - 50 mm
Hossz C	30 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő

