



Akkus lemezcsipkedő, Típus: 71321161



Rendelési adatok

Rendelés száma	078108 71321161
GTIN	4014586898568
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- **Nagyon kedvező üzemeltetési költségek a bélyeg és a matrica hosszú élettartama miatt.**
- **QuickIN gyorscsere rendszer a gyors, szerszám nélküli bélyeg- és a matricacsere érdekében.**
- **A munkavégzés iránya szerszám nélkül változtatható.**

Akkumulátoros lemezcsipkedő mobil felhasználáshoz.

- **A karcsú kialakításnak köszönhetően még nehéz munkakörülmények között is optimális kezelhetőség érhető el.**
 - **Nagyon alkalmas trapézlemezekhez 1,3 mm vastagságig és 85 mm bordamélységig.**
- Nagyon fordulékony rugalmas lemezcsipkedő** vékony lemezekhez, trapézlemezekhez, hullámlemezekhez és profilokhoz.

Tartalom:

L-BOXX-szal, akkumulátor **nélkül** és töltőkészülék **nélkül**.

Figyelem:

A hozzávaló akkukat a 073851 – 073858 sz., ill. induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál. Töltőkészülékek a 073866 sz. alatt.

Műszaki leírás

Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Legkisebb görbület sugara	30 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Vágási sebesség	1,9 m/min
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm ²	0,7 mm
Energiaellátás	Akkus
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm ²	1,6 mm
Fogásszélesség	5 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Gyártó jelölése	ABLK 18 1.6 E AS
Súly	2,1 kg
Termék fajtája	Lemezcsipkedők