


Garant**Kúpos hüvely, hengeres belső kúppal, MK/külső Ø B: 5/55****Rendelési adatok**

Rendelés száma	327492 5/55
GTIN	4067263558453
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

Köszörült kúpos hüvely a Morse kúpos szárának a hengeres befogóba való átalakításához esztergatományban vagy a szorítópatronos befogóban. A váll megakadályozza az axiális elmozdulást a szerszámbefogóban.

Alkalmazható:

327455; 327465 sz. Röhm CoAE homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Esztergatományban való használat, a szorítópofák kiesztérgeálása/köszörülése esetén.

A: 64 mm

Hossz C: 52 mm

Teljes hossz L: 60 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	60 mm
A	64 mm
Hossz C	52 mm