



## Akkumulátoros csővágó, Típus: M12PCSS/0



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

**Akkus kompakt csővágó** rozsdamentes vágófejjel. **Automatikusan illeszkedik** a cső Ø-höz. **Gyors vágások**, pl. 15 mm Ø Cu cső kevesebb, mint 3 másodperc alatt. Teljes szélesség 40 mm, legkisebb falvastagság 40 mm. A szállítás **akkumulátor és töltőkészülék nélkül** történik. Csővágó **nemesacél csövekhez** Ø 12 – 28 mm.

#### Figyelem:

Akkukat a 073814 számtól talál.

### Műszaki leírás

Fordulatszám-tartomány	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Gyártó jelölése	M12 PCSS-0
Maximális réz cső Ø	12 - 28 mm
Súly	1,5 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	12 V

Maximális nemesacél cső Ø	12 - 28 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Termék fajtája	Csővágó