



Akkus hőlégfúvó pisztoly, Típus: M18BHG



Rendelési adatok

Rendelés száma	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Akkus hőlégfúvó pisztoly egy hőmérséklet fokozattal max. 470°-ig

- **Gyors felmelegedés mindössze 6 másodperc alatt**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához**

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. Reflektorfej és szűkítőfej.

Figyelem:

Megfelelő akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a Milwaukee 18V rendszer 073808 – 073840 sz. alatt.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Energiaellátás	Akkus
Hőmérséklet fokozatok száma	1
Levegő hőmérséklet	470 °C

A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	670 g
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Levegő térfogatáram	170 l/min
Gyártó jelölése	M18BHG-0
Termék fajtája	Heissluftbläser