



Mobil munkapad univerzális szerszámkészlettel 137 darabos, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	689100 1
GTIN	4018754344383
Árucikk kategória	66H

Leírás

Kivitel:

Mobil WB 621 munkapad 7 fiókkal. A 2 felső fiók **137 darabos Stahlwille szerszámkészlettel** van felszerelve, amely a következőkből áll: Csavarkulcsok, fogók, 1/4 col és 1/2 col dugókulcsok, ütőszerszámok, Seeger gyűrű fogók, csavarhúzó és kiegészítő termékek. A maradék 5 fiók egyedileg felhasználható.

A szekrényrészben egy állítható magasságú polclap található. A szekrényrész és a munkapad azonos kulccsal rendelkezik. 4 kulcs a tartozékok része.

Az univerzális szerszámkészlet pontosan illeszkedve a kétszínű PE keményhab betétekben található, így minden szerszámnak megvan a saját helye a munkapadban. A műhelykocsi fiókjának kioldását központi zárszerkezettel történik, oldalsó hengerzár segítségével, kihúzható kulccsal. A munkapad nagy munkafelülettel rendelkezik, nyírfa-multiplex munkalappal, FSC tanúsítvánnyal, 1150×500×30 mm. A kábelezés két gumírozott átvezetésen és hátoldalon levehető kábelcsatornán keresztül lehetséges. Papírtekeres tartóval és oldalt akasztókhöz való lyukraszterrel, pl. nagyobb szerszámokhoz. Az olaj- és saválló (Ø125 mm) kerekek szárfeltekeredés védelemmel rendelkeznek, hogy megvédjék a csapágyakat a szennyeződésektől és a szálaktól, két rögzítőfékkel.

Tartalom:

Munkapad: 1 db WB 621

Csavarkulcs készlet, 22 darabos: 1-1 db csillag-villáskulcs 613500 sz. 6; 7; 8; 10; 11; 12; méret 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 db racsnis csillagkulcs 8, 10; 13; 17; 19 mm méret
 1 db egyoldalas villáskulcs, max kulcsnyílás 34 mm
 Fogókészlet, 4 darabos: 1 db vízpumpafogó 240 mm méret
 1 db erősített oldalcsípőfogó 160 mm méret
 1 db telefonfogó 200 mm méret
 1 db kombinált fogó 180 mm méret
 Dugókulcs készlet, 72 darabos: 1/4 col+ 1/2 col dugókulcs készlet, 52 darabos
 1 db bit készlet 1 db csavarhúzó tartóval, 21 darabos
 Ütőszerszám készlet, 7 darabos: 1 db lakatos kalapács 500 g méret
 1 db kímélő kalapács 35 mm méret
 1 db laposvéső 175 mm méret
 2 db csapszegkiütő 150×6 mm; 3,4 mm méret
 1 db lyukasztó 120×4 mm méret
 1 db pontozó 100×10 mm méret
 Seeger-gyűrű fogó készlet, 4 darabos: 4 db A21; A2; J2; J21 méret
 Csavarhúzó készlet + kiegészítő termékek, 28 darabos: 3 db lapos csavarhúzó 2,5; 4; 10 mm méret
 3 db csavarhúzó Phillipshez, PH1; PH2; PH3 méret
 1 db hajlított kulcs készlet belső Torx®-hez, 8 db
 1 db hajlított hatszögműkulcs készlet, 9 db
 1 db kábelkés
 1 db mérőszalag 3 m méret
 1 db fa mérce 2 m méret
 1 db mini mágneses felvevő
 1 db rúdlámpa

Figyelem:**A szerszámot külön szállítjuk.****Műszaki leírás**

Szélesség	1150 mm
Magasság	1045 mm
Mélység	500 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Hengerzár	Moduláris zárbetét
Termék fajtája	Műhelykocsi

Tartozék

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 6 mm	613500 6
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613500 24
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613500 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 14 mm	613500 14
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613500 22
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613500 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613500 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613500 15
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613500 21
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 12 mm	613500 12
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613500 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613500 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613500 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613500 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613500 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613500 11