

Garant**Műhelytartozék készlet, Szerszámok száma: 22****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 955072 22 |
| GTIN | 4067263169178 |
| Árucikk kategória | 91A |

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Keményhab alapkészletek egy fiók teljes 20×20G hasznos területéhez.

Alkalmazható:

GridLine Ready-to-go munkapadok, GridLine Vario munkapadok 24G házzal, GridLine 24G ház, GridLine 24×24G szerszám szekrény, GridLine 20×20G fiókok, 914590 sz. GridLine XL ToolCar.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 955072 méret: 1 db

GARANT tolómérő 410100 sz. 150 méret: 1 db

GARANT kengyeles mikrométer, 420402 sz. 0–25 méret: 1 db

GARANT mérőszalag, 462201 sz. 2,5 méret: 1 db

GARANT vízmérték 467010 sz. 250 méret: 1 db

GARANT villáskulcs 610600 sz. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19 méret: 1–1 db

GARANT hajlított hatszögkulcs készlet tartógolyóval 627132 sz. 9 méret: 1 db

GARANT lapos csavarhúzó 660032 sz. 2,5; 4; 5,5 méret: 1–1 db

GARANT csavarhúzó Phillips-hez, 667702 sz. 1; 2 méret: 1–1 db

GARANT zseblámpa 081505 sz. 125 méret: 1 db

GARANT kombinált fogó 700940 sz. 160 méret: 1 db

GARANT oldalcsípőfogó, 724840 sz. 160 méret: 1 db
GARANT lakatos kalapács, 750110 sz. 200 méret: 1 db
GARANT munkaolló 769240 sz. 175 méret: 1 db
GARANT fogókulcs 813501 sz. 180 méret: 1 db
GARANT univerzális kés 845020 sz.: 1 db

Műszaki leírás

| | |
|--|--|
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Mélység G-ben | 20 |
| Szélesség G-ben | 20 |
| Kivitel | Keményhab betét műhelykocsi-fiókhoz |
| Szerszámok száma | 22 |
| Mélység | 500 mm |
| Szélesség | 500 mm |
| LD45 keményhab minőség, vastagság | 30 mm |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll |
| Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság | 100 mm |
| Termék fajtája | Keményhab betét |

Tartozék

| | |
|---|---------------|
| Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 955072 | 952001 955072 |
| Tolómérő Méréstartomány 150 mm | 410100 150 |
| Kengyeles mikrométer Méréstartomány 0-25 mm | 420402 0-25 |
| Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2,5 m | 462201 2,5 |
| Vízmértékbekapcsolható mágnessel Hossz 250 mm | 467010 250 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm | 610600 10X11 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm | 610600 12X13 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm | 610600 14X15 |

| | |
|---|--------------|
| Villáskulcs Kulcsnyílások 17X19 mm | 610600 17X19 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm | 610600 8X9 |
| Hajlított hatszögkulcs készlet, tartógolyóvalKrómozott Kulcsok száma 9 | 627132 9 |
| Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm | 660032 2,5 |
| Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 4 mm | 660032 4 |
| Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm | 660032 5,5 |
| Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1 | 667702 1 |
| Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 2 | 667702 2 |
| LED-es zseblámpaelemekkel Típus 125 mm | 081505 125 |
| Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm | 700940 160 |
| Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm | 724840 160 |
| Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 200 g | 750110 200 |
| Munkaolló titán bevonattal Teljes hossz 175 mm | 769240 175 |
| Fogókulcs Teljes hossz 180 mm | 813501 180 |
| Univerzális kés, 2K markolattal3 pengével, 18 mm | 845020 |