



Tool Rebel műhelykocsi 9700-as szerszámkészlettel, 94 darabos, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	689200 1
GTIN	4000896249183
Árucikk kategória	66H

Leírás

Kivitel:

Műhelykocsi exkluzív Tool Rebel kivitelben, 7 fiókkal (5 lapos, 2 magas). A 2 felső lapos fiók kiváló minőségű, 94 darabos profi szerszámkészlettel van felszerelve, amely a következőkből áll: Csavarhúzó, 1/4 col dugókulcs fejek, csillag-villáskulcsok és hajlított kulcs. A maradék 5 fiók egyedileg felhasználható.

Az univerzális szerszámkészlet pontosan illeszkedve a kétszínű PE keményhab betétekben található, így minden szerszámnak megvan a saját helye a műhelykocsiban. A nagy rakodó- és munkafelület oldószerálló műanyagból készül, és teljesen tömített. A központi zárat egy oldalt elhelyezett hengerzár zárja. Az olaj- és saválló kerekek egyenként 250 kg-mal terhelhetők, és precíziós golyóscsapágyakkal és dupla golyóskoszorúval rendelkeznek.

Tartalom:

Tool Rebel műhelykocsi: 1 db

Csavarhúzó készlet 1, 18 darabos: 1-1 db lapos csavarhúzó 662200 sz. 4; 5,5; 6,5 méret

1-1 db lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt, 663100 sz. 2,5; 3,5 méret

1 db lapos csavarhúzó, Stubby 5,5 mm méret

1-1 db lapos csavarhúzó végigmenő pengével 660300 sz. 5,5; 7 méret

1-1 db csavarhúzó Phillipshez 668260 sz. 1; 2; 3 méret

1 db csavarhúzó Phillipshez, Stubby 668260 sz. 2S méret

1-1 db csavarhúzó Pozidrivhoz 668270 sz. 1; 2 méret

1 db elektronikai csavarhúzó Phillipshez PH0 méret
 1 db elektronikai lapos csavarhúzó 664600 sz. 2,5 méret
 1-1 db csavartartó 666425 sz. 1; 3 méret
 8000 A Zyklop kerepes hajtószár, 1/4 colos készlet, 37 darabos: 1 db Zyklop Speed kerepes hajtószár 1/4 col 632390 sz.
 1-1 db toldószár 1/4 col 75; 150mm
 1 db kardánacsukló 1/4 col
 1 db toldószár 1/4 col „Wobble” hossz 56 mm
 1-1 db dugókulcs fej külső hatszöghöz 1/4 col 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm méret
 1-1 db rátűzőkulcs belső Torx®-hoz 1/4 col TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret
 1-1 db rátűzőkulcs belső hatszöghöz, 1/4 col, hossz 28 mm 3; 4; 5; 6; 8 mm méret
 1-1 db rátűzőkulcs belső hatszöghöz, 1/4 col, hossz 100 mm 4; 5; 6; 8 mm méret
 6003 Joker készlet 1, 19 darabos: 1-1 db Joker 6003 csillag-villáskulcs 613800 sz. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 méret
 1 db sörnyitó
 Hajlított kulcs készlet 1, 20 darabos: 1 db hajlított kulcs készlet belső hatszöghöz gömbvégű fejjel, 9 darabos, metrikus 1,5 – 10 méret
 1 db hajlított kulcs készlet belső Torx®-hoz gömbvégű fejjel, 9 darabos TX8 – TX40 méret
 1 db mágnesező 666451 sz. 1 méret
 1 db STABILA zsebméretű mérőszalag (3 méter)

Figyelem:**A szerszámot külön szállítjuk.****Műszaki leírás**

Fiók hasznos mélysége	398 mm
Fiókok száma	7
Szélesség	785 mm
Mélység	518 mm
Fiók hasznos szélessége	522 mm
Magasság	1020 mm
Gyártó jelölése	9700 Tool Rebel műhelykocsi
Fiók / kihúzható polc teherbírása	25 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Csatlakozó négyszög	1/4 coll

Hengerzár	Moduláris zárbetét
Termék fajtája	Műhelykocsi

Tartozék

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 5,5 mm	660300 5,5
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllél Pengeszélesség b 4 mm	662200 4
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613800 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 14 mm	613800 14
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613800 13
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 7 mm	660300 7
Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével Kereszthorony méret 3	668260 3
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663100 3,5
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllél Pengeszélesség b 5,5 mm	662200 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613800 11
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 6 mm	613800 6
Csavarhúzó Pozidriv-hoz köracél pengével Kereszthorony méret 1	668270 1
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613800 19
Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform-Micro Pengeszélesség b 2,5 mm	664600 2,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 12 mm	613800 12
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613800 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613800 16
Csavartartó Típus 1	666425 1

Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével Kereszthorony méret 1	668260 1
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	662200 6,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613800 18
Csavartartó Típus 3	666425 3
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613800 15
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613800 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 20 mm	613800 20
Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével Kereszthorony méret 2	668260 2
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllel teljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663100 2,5
„Zyklop Speed“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col, billenőfejjel és kioldóval	632390
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613800 22
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613800 21
Csavarhúzó Pozidriv-hoz köracél pengével Kereszthorony méret 2	668270 2
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613800 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613800 24