


Dugókulcs készlet 1/4 col, Szerszámok száma: 29



Rendelési adatok

Rendelés száma	955161 29
GTIN	4067263103066
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 952001 sz. 955161 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col 631029 sz. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret: 1–1 db
HOLEX lapos rátűzőkulcs 1/4 col 631613 sz. 3,5; 5,5 méret: 1–1 db
HOLEX rátűzőkulcs Phillips-hez 1/4 col 631623 sz. 1; 2 méret: 1–1 db
GARANT 6-szög rátűzőkulcs 1/4 col hosszú 631729 sz. 2,5; 3; 4; 5; 6 méret: 1–1 db
GARANT irányváltós kerepes hajtószár 1/4 col 632025 sz. 1/4 méret: 1 db
GARANT toldószár 1/4 col 632429 sz. 50; 100 méret: 1–1 db
GARANT nyeles hajtószár 1/4 col 632829 sz. 146 méret: 1 db
GARANT T-hajtószár 1/4 col 633029 sz. 116 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 1/4 col 633529 sz. 1/4 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szélesség	383 mm
Szerszámok száma	29
Mélység	115 mm
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll

Shadowboard	115 mm
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 955161	952001 955161
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631029 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631029 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631029 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631029 13
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 14 mm	631029 14
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 3,5 mm	631029 3,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631029 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631029 4,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631029 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631029 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631029 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631029 7
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631029 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631029 9
Lapos rátűzőkulcs, 1/4 col Pengeszélesség 3,5 mm	631613 3,5
Lapos rátűzőkulcs, 1/4 col Pengeszélesség 5,5 mm	631613 5,5
Rátűzőkulcs Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret 1	631623 1
Rátűzőkulcs Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret 2	631623 2
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 2,5 mm	631729 2,5
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 3 mm	631729 3
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 4 mm	631729 4
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 5 mm	631729 5

6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 6 mm	631729 6
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632025 1/4
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 100 mm	632429 100
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632429 50
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 146 mm	632829 146
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633529 1/4