

Garant**Keményfém betétek axiális beszúráshoz jobbos, TiAlN-PVD, Ø Dmin beszúrással
D1/D2: 8/12Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274061 8/12L
GTIN	4067263355496
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel és plusz hátlap hűtéssel.

Figyelem:

Rendelési méret = minimális beszúrási Ø.

Nagyobb beszúrási Ø-k módosítások nélkül lehetségesek.

$D_1 = D_{\min}$ belső Ø.

$D_2 = D_{\min}$ külső Ø.

L kivitel nagyobb t_{\max} beszúrási mélységgel.

Műszaki leírás

Szár Ø D_s	6 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Előtolás f	0,01 - 0,03 mm
Max. fogásmélység t_{\max}	22 mm
Hegy-közép távolság L_3	1,7 mm
Teljes hossz L	64 mm
belső hűtés	igen
Bevonat	TiAlN-PVD
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	50 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	90 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	25 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	55 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		