


Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, AD alak, BT 30, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303471 20
GTIN	4067263239697
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszbeállítás lehetséges (állítási út $V = 10 \text{ mm}$).
- Rugalmas a közperselyek használata következtében.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Szállítási feltételek:

Hosszbeállító csavar és hatszögkulcs keresztmarkolattal.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₂	42 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	63 mm
Külső Ø D	45 mm
L ₂	47,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm

Menet M	M8×1
Befogó	BT 30
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó