

**Garant****SOMT 09T304 FR, HU7710, Típus: ALU**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215065 ALU
GTIN	4045197302922
Árucikk kategória	21A

## Leírás

### Kivitel:

Rendkívül **stabil váltólapkák** a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű struktúra következtében nagyon szívós és kopásálló.

### Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 5$  mm.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,13 mm

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ / fog	0,13 mm
Típus	ALU
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 09T304 FR
Minőség	HU7710
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	780 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	700 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	610 m/min	N
CuZn	alkalmas	480 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		