

HOLEX**Sodrott ecsetkefe Acélhuzal, Kefe Ø D1×sörtevastagság: 19X0,35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574850 19X0,35
GTIN	4067263935070
Árucikk kategória	57H

Leírás**Kivitel:**

Sima **sodrott** huzal, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm**, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz. A **kefe a fordulatszámától függően kisebb vagy nagyobb mértékben nyílik szét és ezáltal szűk helyekre** is behelyezhető, pl. készülékházak belsejében végzendő munkákhoz.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Kefe Ø D ₁	19 mm
Sörte vastagsága	0,35 mm
Keferész hossza H ₁	28 mm
Sodratok száma	6
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Ecsetkefe

