

**HOLEX****Sodrott ecsetkefe Acélhuzal, Kefe Ø D1×sörtevastagság: 22X0,25mm****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 574850 22X0,25 |
| GTIN              | 4067263935087  |
| Árucikk kategória | 57H            |

**Leírás****Kivitel:**

Sima **sodrott** huzal, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm**, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.

**Felhasználás:**

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz. A **kefe a fordulatszámától függően kisebb vagy nagyobb mértékben nyílik szét és ezáltal szűk helyekre** is behelyezhető, pl. készülékházak belsejében végzendő munkákhoz.

**Műszaki leírás**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Sörte vastagsága               | 0,25 mm                 |
| Keferész hossza H <sub>1</sub> | 28 mm                   |
| Kefe Ø D <sub>1</sub>          | 22 mm                   |
| Sodratok száma                 | 6                       |
| Maximális fordulatszám         | 20000 min <sup>-1</sup> |
| Szár Ø D <sub>s</sub>          | 6 mm                    |
| Bevonat anyaga                 | Acélhuzal               |
| Sodrat                         | Balsodratú              |
| Termék fajtája                 | Ecsetkefe               |

