

Garant**Tóruszmaró fej HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 20/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210255 20/4
GTIN	4045197607553
Árucikk kategória	21M

Leírás**Figyelem:**

Teli horony alkalmazási irányértékek, ha $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Műszaki leírás

Forgácsoló fej Ø D	20 mm
Élhossz L ₂	15 mm
Fejhossz l	25 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,22 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,18 mm
Sarokrádiusz	4 mm
Befogó mérete	20 mm
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	TopCut
Minőség	HB7820
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W

Spirálszög	42 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	Teli horony fogásmélység 1×D
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	igen
Szárkivitel	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	580 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	550 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
CuZn	alkalmas	350 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		