

## Hosszabbító vezeték F, B, PL, CZ országoknak, 250 V, Típus: 10N



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081183 10N
GTIN	4003644009329
Árucikk kategória	08B

### Leírás

#### Kivitel:

**Szabadban és nedves helyiségekben történő használat megengedett (IP44).**

**F, B, PL és CZ** országok dugaszoló aljzataival. Olajjal, benzinnel, UV-sugárzással szemben ellenálló.

**Neoprén gumikábel** fröccsenő víznek ellenálló gumi dugasszal és aljzattal.

#### Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

### Műszaki leírás

Kábel kategória	H07RN-F
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel anyaga	Neoprén
Kábelhossz	10 m
Országok	F; B; PL; CZ
Típus	10N

Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
IP védettségi osztály	IP 44
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	E
Terméknév attribútum	250 V
Hálózati feszültség	250 V
Termék fajtája	Hosszabbító kábel

## Tartozék

Függesztő rendszer CableFix Típus S	081191 S
Függesztő rendszer CableFix Típus XL	081191 XL
Függesztő rendszer CableFix Típus L	081191 L