

Yale

Elektromos láncos emelő CPV VEGO, Típus: 2-4



Rendelési adatok

Rendelés száma	086035 2-4
GTIN	2050001790910
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Elektromos láncos emelő **teheremelő horoggal** robusztus és megbízható kivitelben. A horog legmagasabb és legalacsonyabb helyzetéhez beépített **végállás kapcsoló** meghosszabbítja a megcsúszó tengelykapcsoló, a motor és a ház élettartamát. Hajtóműcsoport 1 Am, bekapcsolási időtartam 50% egy sebességnél, standard üzemi feszültség (400 V/50 Hz). Nagyobb üzembiztonság a 42 V-os védőkapcsolós vezérlésnek köszönhetően, tokozott vezérlőkapcsoló IP65 védettségű osztállyal, motorok IP55.

Figyelem:

Két sebességes kivitelek (finom emelés), más emelési magasságok, más futómű, lánctartó, vezeték nélküli, valamint 230 Voltos kivitel külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Beállítható megcsúszó tengelykapcsoló	igen
Hajtóműcsoport FEM/ISO szerint	1AM
Láncágak száma	2
Teherbírás	2000 kg

Teherbírás t	2 t
Automatikus végső lekapcsolás	igen
Típus	2-4
Emelési sebesség	4 m/min
Normál emelési magasság	3 m
Súly	63 kg
Termék fajtája	Láncos emelő