

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/4mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 215160 40/4   |
| GTIN              | 4045197349262 |
| Árucikk kategória | 210           |

## Leírás

### Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

### Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon **(MTM)**.

### Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

## Műszaki leírás

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Felfogó furat Ø           | 16 mm                 |

|   |               |
|---|---------------|
| Hozzávaló váltólapka                          | AP.. 1805..   |
| Vágóél $\varnothing D_c$                      | 40 mm         |
| Teljes hossz $L_{ges}$                        | 40 mm         |
| Vágóélek száma Z                              | 4             |
| Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$            | 0,9 fok       |
| Interpolációs marás $a_p$                     | 1 mm          |
| Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz | 31,95 mm      |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$     | 74 mm         |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$     | 78 mm         |
| Sorozat                                       | Softcut®      |
| $\varnothing D_3$                             | 34 mm         |
| Szárkivitel                                   | furattal      |
| Beállítási szög $\kappa$                      | 90 fok        |
| Marási felhasználási                          | Sarokmarás    |
| Marási felhasználási                          | Körmarás      |
| Marási felhasználási                          | Ferde bemarás |
| Élek felosztása                               | egyenlőtlen   |
| belső hűtés                                   | igen          |
| Forgácsolási stratégia                        | MTC           |
| Szerszámcsere                                 | PowerCard     |
| Termék fajtája                                | Sarokmaró     |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos                              | 219808      |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm   | 211750 3,8  |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |