

Garant

GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC rövid, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 40/4mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	215155 40/4
GTIN	4045197349224
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon **(MTM).**

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	115 mm
Kinyúlási hossz L_1	55 mm
Szár Ø D_s h6	32 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1805..

Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	31,95 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	74 mm
Interpolációs marás a_p	1 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	0,9 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	34 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219824
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219808