

Garant**NC központozó, 90°, Ø D_s: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231500 10
GTIN	4045197220455
Árucikk kategória	21Y

Leírás**Kivitel:
Hengeres szárral.****Műszaki leírás**

Váltólapka méret	10G
Váltólapka méret	10
Váltólapka ISO kód	SOGT 0802
Szár Ø D _s	10 mm
Maximális fúrás Ø d ₁	10 mm
Teljes hossz L _{ges}	90 mm
Váltólapka csavar	231540 TX8 (2,0 Nm)
Maximális furatmélység l ₁	4 mm
Vágóélek száma Z	1
Szár	DIN 1835 B
Központozó alkalmas lapka formához	90
Központozó alkalmas lapka formához	Rádiusz
Terméknév attribútum	90°
belső hűtés	nem
Csúcsszög	90 fok

Termék fajtája

Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® szorítócsavar Profil TX8

231540 TX8

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz
50 mm

659874 50

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500