

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215160 125/8
GTIN	4045197349378
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon **(MTM).**

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1805..
----------------------	-------------

Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Felfogó furat \varnothing	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóélek száma Z	8
Ferde bemarási szög α_{max}	0,24 fok
Interpolációs marás a_p	0,85 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	116,95 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	244 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	248 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	119 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8

Váltólapka csavar készlet10 darabos

219808