

Garant**NC központozó, 120°, Ø D_s: 20mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	231501 20
GTIN	4045197644305
Árucikk kategória	21Y

Leírás

Kivitel:
Weldon szárral.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	231540_TX15 (2,5 Nm)
Maximális fúrás Ø d ₁	17 mm
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Szárhossz h	70 mm
Váltólapka méret	16
Szár Ø D _s	20 mm
Maximális furatmélység l ₁	5 mm
Váltólapka ISO kód	SOGT 11T3
Vágóélek száma Z	1

Szár	Weldon szár
Központoszó alkalmas lapka formához	120
Terméknév attribútum	120°
belső hűtés	nem
Csúcsszög	120 fok
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Torx® szorítócsavar Profil TX15	231540 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500