

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215160 50/5
GTIN	4045197349286
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

### Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon **(MTM)**.

### Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

## Műszaki leírás

Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
-------------------------------	-------

Felfogó furat $\varnothing$	22 mm
Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1805..
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,68 fok
Interpolációs marás $a_p$	0,9 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	41,95 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	94 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	98 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	44 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219808
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
	674252 15IP

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
15IP

---