

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/9mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 215160 125/9  |
| GTIN              | 4045197349385 |
| Árucikk kategória | 210           |

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

**Felhasználás:**

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon **(MTM).**

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

**Műszaki leírás**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Teljes hossz L <sub>ges</sub> | 63 mm |
|-------------------------------|-------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Vágóél $\varnothing D_c$                      | 125 mm                |
| Hozzávaló váltólapka                          | AP.. 1805..           |
| Váltólapka csavar készlet                     | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Felfogó furat $\varnothing$                   | 40 mm                 |
| Vágóélek száma Z                              | 9                     |
| Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$            | 0,24 fok              |
| Interpolációs marás $a_p$                     | 0,85 mm               |
| Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz | 116,95 mm             |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$     | 244 mm                |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$     | 248 mm                |
| Sorozat                                       | Softcut®              |
| $\varnothing D_3$                             | 119 mm                |
| Szárkivitel                                   | furattal              |
| Beállítási szög $\kappa$                      | 90 fok                |
| Marási felhasználási                          | Sarokmarás            |
| Marási felhasználási                          | Körmarás              |
| Marási felhasználási                          | Ferde bemarás         |
| Élek felosztása                               | egyenlőtlen           |
| belső hűtés                                   | igen                  |
| Forgácsolási stratégia                        | MTC                   |
| Szerszámcsere                                 | PowerCard             |
| Termék fajtája                                | Sarokmaró             |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm   | 211750 3,8  |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |

Váltólapka csavar készlet10 darabos

219808