

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7635, Típus: INOX**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215075 INOX
GTIN	4045197302960
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Rendkívül **stabil váltólapkák** a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű struktúra következtében nagyon szívós és kopásálló.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 5$ mm.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,11 mm
Típus	INOX
Sarokrádiusz	0,4 mm
Lapkavastagság E	3,97 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 09T304 TR
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	270 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	190 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	120 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		