

Garant

Tárcsamaró felfogó aggyal Acél szélesség ap = 3,1 mm, Ø D / élek száma Z: 80/5mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	218430 80/5
GTIN	4045197534040
Árucikk kategória	21P

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Felhasználás reklámszöveg:

Horony- és daraboló maráshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében elsősorban HSS lapot használjon.

Rendelési szám: 218440 – 218444 (lásd a főkatalógust)

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Műszaki leírás

Felfogó furat \varnothing	22 mm
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 1,5 mm	51,4 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1125
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 2,2 mm	52 mm
Alaptartó $\varnothing d_2$	40 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	20 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Gallér $\varnothing d_1$	40 mm
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 3,1 mm	52,8 mm
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró