

**Garant**

**Tárcsamaró felfogó aggyal Acél szélesség ap = 1,5 mm, Ø D / élek száma Z:  
63/4mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	218422 63/4
GTIN	4045197533760
Árucikk kategória	21P

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

**Felhasználás reklámszöveg:**

Horony- és daraboló maráshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében elsősorban HSS lapot használjon.

Rendelési szám: 218440 – 218444 (lásd a főkatalógust)

**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetők.  
Tárcsa-/daraboló maró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

**Műszaki leírás**

Gallér $\varnothing d_1$	32 mm
Felfogó furat $\varnothing$	22 mm
Alaptartó $\varnothing d_2$	40 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e \max}$	15,5 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1113
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Gallérhossz $L_1$	38 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró