

Garant**Tóruszmaró fej, keménymegmunkálás, HB7730, Ø D h10 / R: 12/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	210265 12/2
GTIN	4045197608048
Árucikk kategória	21M

Műszaki leírás

Fejhossz l	16 mm
Élhossz L ₂	9 mm
Forgácsoló fej Ø D	12 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Átlagos forgácsvastagság h _{max} TPC maráshoz < 900 N/mm ² acélnál	0,05 mm
Befogó mérete	12 mm
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	TopCut
Minőség	HB7730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Spirálszög	45 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Fogásszélesség a_e marási műveleteknél	0,05×D másolómarásnál
Fogásszélesség a_e marási műveleteknél	0,3 × D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,3 × D oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5 × D oldalazásnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	nem
Szárkivitel	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	65 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	55 m/min	H
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		