

mimatic
Tool Systems**Fűrészlap PolySAW-G Szélesség ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218226 63
GTIN	2050001737175
Árucikk kategória	29C

Leírás**Kivitel:**

Vágáshoz, fűrészeléshez és horonykészítéshez.
A PolySAW-G-vel a fenéig lehet dolgozni.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max.

Műszaki leírás

Alaptartó típus	16/26
Fogásmélység $a_{e\max}$ műveletenként	18,5 mm
Lapkaszélesség E	6 mm
Ø D	63 mm
Vágóélek száma Z	24
Szár	furattal
Bevonat	TiAlN

Előtolás f_z	0,025 mm
Alapanyag	VHM
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

AlaptartóWeldon szár Típus 16/26	218205 16/26
PolySAW alaptartófurattal Típus 16/26	218210 16/26