


Garant

Tárcsamaró hengeres szárral HSS szélesség ap = 2,2 mm, Ø D / élek száma Z: 50/4mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	218412 50/4
GTIN	4045197533487
Árucikk kategória	21P

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és a **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a **nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával**.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Felhasználás reklámszöveg:

Horony- és daraboló maráshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében elsősorban HSS lapot használjon.

Rendelési szám: 218440 – 218444 (lásd a főkatalógust)

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XC.. 1119
Szár Ø D _s h ₆	25 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Gallér $\varnothing d_1$	24,5 mm
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 2,2 mm	95,5 mm
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 1,5 mm	94,9 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	12,75 mm
Gallérhossz L_1	36 mm
Vágóélek száma Z	4
Szélesség a_p	2,2 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamáró