

Garant**T-horonymaró, Weldon szár, Ø D / Zeff: 50/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szármaró befogó felülettel és belső hűtéssel. A működő részen erősen vékonyított a legszűkebb horonyba való bevezetés érdekében. Korrozógátló felületkezelés.

Felhasználás:

Horonykészítéshez és reteszhorony maráshoz DIN 650 szerint.

Figyelem:

Elsősorban belső hűtéssel dolgozzon az optimális forgácselvezetés biztosítása érdekében. A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Teljes hossz L _{ges}	120 mm
Vágóél Ø D _c	50 mm
Horonymagasság a _p	22 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	2
Kinyúlási hossz L ₁	56 mm
Hozzávaló váltólapka	SP.T 120408
Gallér Ø d ₁	27 mm

Sarokletörés szöge	90 fok
Váltólapkák száma	4
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219848