

Garant**Marófej, 45°-os élettöréssel HPC, bevonat nélkül, Ø D h10: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210350 12
GTIN	4045197523396
Árucikk kategória	21M

Leírás**Figyelem:**

Teli horony alkalmazási irányértékek, ha $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D	12 mm
Élhossz L ₂	12 mm
Fejhossz l	22 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,24 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,13 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,11 mm
Befogó mérete	12 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Teljes hossz L	36,1 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Sorozat	TopCut
Minőség	HU730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány

Típus	W
Spirálszög	42 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	0,3×D szélezésnél mm
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	Teli horony fogásmélység 1×D mm
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	nem
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	530 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	450 m/min	N
CuZn	feltételesen alkalmas	320 m/min	N
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Feltűzhető adapter nyomatékkulcshoz Típus 10X4	219986 10X4
Szerelőkulcs Típus 10X4	219987 10X4