

Garant**Homlok tóruszmaró, HB730, Ø D h10: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 210300 10 |
| GTIN | 4045197523204 |
| Árucikk kategória | 21M |

Leírás**Figyelem:**

$a_{p\max}$ – feltétlenül vegye figyelembe! Az alkalmazási ajánlás (v_c és f_z) $a_{p\max}$ értékre is érvényes.

Műszaki leírás

| | |
|---|----------------|
| Maximális fogásmélység $a_{p\max}$ acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,5 mm |
| Fejhossz l | 13 mm |
| Programozási rádiusz R_p | 1,838 mm |
| Élhossz L_2 | 7,5 mm |
| Forgácsoló fej Ø D | 10 mm |
| Sarokrádiusz | 1,5 mm |
| Előtolás f_z acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,4 mm |
| Befogó mérete | 10 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Minőség | HB730 |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | N |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Spirálszög | 45 fok |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| belső hűtés | nem |
| Szárkivitel | GARANT TopCut |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 210 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 170 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 150 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 130 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 110 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | 50 m/min | H |
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 80 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 160 m/min | K |
| Olaj | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Feltűzhető adapter nyomatékkulcshoz Típus 8X3 | 219986 8X3 |
| Szerelőkulcs Típus 8X3 | 219987 8X3 |