

**Szögmérő, állítható sínnel, ívfok-Ø × szárhossz: 100X150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	453401 100X150
GTIN	4067263062110
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Állítható hosszúságú sínnel; a sín vége 45°-os letöréssel.

Nyitott fokív 10 – 170° osztással; 1°-os leolvasás.

Skála mattkrómozott. Rögzítőanyával.

Műszaki leírás

Fokív Ø	100 mm
Hibahatár	±30 szögperc
Szárhossz	150 mm
Leolvasás	1 fok
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F3

Termék fajtája

Szögmérő

Szolgáltatások

KalibrálásSzögmérők / fokmérők Típus GRAD

025810 GRAD