

**Szögmérő, állítható sínrel, ívfok-Ø × szárhossz: 150X300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	453401 150X300
GTIN	4067263062127
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Állítható hosszúságú sínrel; a sín vége 45°-os letöréssel.

Nyitott fokív 10 – 170° osztással; 1°-os leolvasás.

Skála mattkrómozott. Rögzítőanyával.

Műszaki leírás

Hibahatár	±30 szögperc
Leolvasás	1 fok
Szárhossz	300 mm
Fokív Ø	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F3

Termék fajtája

Szögmérő

Szolgáltatások

KalibrálásSzögmérők / fokmérők Típus GRAD

025810 GRAD