

**Szögmérő, állítható sínnel, ívfok-Ø × szárhossz: 200X400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	453401 200X400
GTIN	4067263062134
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Állítható hosszúságú sínnel; a sín vége 45°-os letöréssel.

Nyitott fokív 10 – 170° osztással; 1°-os leolvasás.

Skála mattkrómozott. Rögzítőanyával.

Műszaki leírás

Szárhossz	400 mm
Hibahatár	±30 szögperc
Leolvasás	1 fok
Fokív Ø	200 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F3

Termék fajtája

Szögmérő

Szolgáltatások

KalibrálásSzögmérők / fokmérők Típus GRAD

025810 GRAD