

Garant**APHT 100305 FR, HU7815, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2125 ALU
GTIN	4067263577393
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Alkalmazható:

HOLEX GG2123, GG2124, valamint 215800 – 215870 sz. GARANT és HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215939 ALU

Figyelem:

Felhasználási irányértékek

Ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,12 mm
Váltólapka ISO kód	APHT 100305 FR
Minőség	HU7815
Szerszámanyag	Keményfém
Lapvastagság	3,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	700 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	600 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
CuZn	alkalmas	500 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	400 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

APHT 100305 FR Típus ALU

215939 ALU