

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9640, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2130 ST900
GTIN	4067263078845
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Alkalmazható:**

213052 – 213058 sz. GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró.

**Tartalma:**

50 × 213064 ST900

**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$ .**Műszaki leírás**

Tartalom	50
Előtolás $f_z$ / fog	0,9 mm
Váltólapka ISO kód	ANGX 10T308ZEER
Minőség	HB9640
Szerszámanyag	Keményfém
Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,6 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

**Tartozék**

ANGX 10T308ZEER Típus ST900

213064 ST900