

**Garant****APMT 100305 TR, HB7635, Típus: INOX****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2128 INOX   |
| GTIN              | 4067263078821 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Leírás****Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

**Alkalmazható:**

HOLEX GG2123, GG2124, valamint 215800 – 215870 sz. GARANT és HOLEX 90° sarokmaró.

**Tartalma:**

50 × 215920 INOX

**Figyelem:**

Felhasználási irányértékek

Ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,8$  mm.

**Műszaki leírás**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Előtolás $f_z$ / fog | 0,12 mm             |
| Váltólapka ISO kód   | APMT 100305 TR      |
| Minőség              | HB7635              |
| Szerszámanyag        | Keményfém           |
| Lapvastagság         | 3,5 mm              |
| Termék fajtája       | Váltólapka maráshoz |

**Felhasználói adatok**

|                               | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok                 | feltételesen alkalmas | 700 m/min            | N              |
| Alu (rövid forgácsú)          | feltételesen alkalmas | 600 m/min            | N              |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas | 180 m/min            | P              |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas | 160 m/min            | P              |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas | 150 m/min            | P              |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 130 m/min            | P              |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 110 m/min            | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 90 m/min             | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 80 m/min             | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | alkalmas              | 50 m/min             | S              |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                      |                |
| Száraz                        | alkalmas              |                      |                |

**Tartozék**

APMT 100305 TR Típus INOX

215920 INOX