

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9540, Típus: ST1400**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2131 ST1400
GTIN	4067263078852
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

**Alkalmazható:**

213052 – 213058 sz. GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró.

**Tartalma:**

50 × 213066 ST1400

**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$ .

## Műszaki leírás

Tartalom	50
Előtolás $f_z$ / fog	0,9 mm
Váltólapka ISO kód	ANGX 10T308ZEER
Minőség	HB9540
Szerszámanyag	Keményfém
Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,6 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

**Tartozék**

ANGX 10T308ZEER Típus ST1400

213066 ST1400