

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Alkalmazható:

HOLEX GG2123, GG2124, valamint 215800 – 215870 sz. GARANT és HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215879 ST1400

Figyelem:

Felhasználási irányértékek

Ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,1 mm
Váltólapka ISO kód	APMT 100305 TR
Minőség	HB7515
Szerszámanyag	Keményfém
Lapvastagság	3,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	440 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	310 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	260 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	250 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	210 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	210 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

APMT 100305 TR Típus ST1400

215879 ST1400