

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9540, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2135 UNI
GTIN	4067263078890
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Alkalmazható:**

213052 – 213058 sz. GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró.

Tartalma:

50 × 213075 UNI

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$.**Műszaki leírás**

Tartalom	50
Váltólapka ISO kód	ANGX 10T308ZEER
Minőség	HB9540
Szerszámanyag	Keményfém
Ajánlott fogásmélység $a_{p\max}$	0,8 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,6 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Uni	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

ANGX 10T308ZEER Típus UNI

213075 UNI