

Garant**XNEX 080608, HB7635, Típus: INOX**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG2139 INOX |
| GTIN | 4067263078937 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás

Alkalmazható:

215101 sz. GARANT 90° sarokmaró és 215102 sz. HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215188 INOX

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Tartalom | 50 |
| Előtolás f_z / fog | 0,13 mm |
| Váltólapka ISO kód | XNEX 080608 |
| Minőség | HB7635 |
| Szerszámanyag | HM |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 4 mm |
| Cserék / élek száma | 6 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 190 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 130 m/min | M |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |

Tartozék

XNEX 080608 Típus INOX

215188 INOX